


CHIP CATCH SERIES

脱水機 鋳物専用

チップドライSQ

CHIP DRY SQ


従来の「遠心分離型」脱水機に比べ
機構がシンプルで
メンテナンス性に優れています。
鋳物の切粉をしぼり、
切削液の循環再利用を実測。



(当社比)


サンプル 1

〈切粉の嵩比重 1.2〉



サンプル 2

〈切粉の嵩比重 0.7〉



サンプル 3

〈切粉の嵩比重 2.45〉



標準コンベヤー切粉排出時の含水率
CHIP DRY SQ 使用後の含水率

主な特徴

1

耐摩耗鋼板

二重構造のケーシング底板は
耐摩耗鋼板を採用。

2

可変ピッチ

確実に切粉を送るため、可変
ピッチスクリュを導入してい
ます。

3

強度アップ

スクリュの排出部先端は耐
摩耗コーティングを施工。

4

特殊ガイド

ホッパー排出部の出口パイプ
には負荷を軽減する特殊ガイ
ドを内設。

5

開放型シュート

切粉の流動性を考慮した開放
型シュート。

6

高効率排出

絞られた切削液を効率よく機
外へ排出出来る構造を採用。